

TLC 探險家神器 數位顯像資料快速處理系統

1.52610 Supelco.

TLC Explorer

使用 TLC Explorer 將您的分析數位化



TLC、PLC板，只需不到兩分鐘，減少主觀性和不一致的詮釋。可靠的定量分析：透過視訊密度測量將光斑強度轉換為數值資料，讓 TLC 定量更容易。

流暢的工作流程整合：無縫連接至電腦、平板電腦或智慧型手機，以WEB 介面進行有效率的資料後製操作、分享與記錄。

人性化設計，可在典型實驗室環境中輕鬆操作：

- 透過 3 種光源對色譜圖進行 LED 照明：白光、UV 366 NM 和 UV 254 NM，在直射光模式下從上方照亮色譜板，可輕鬆識別物質
- 使用直觀的色譜軟體進行簡單的即插即用設定
- 檢測窗口可快速進行目視檢查，無紫外線照射風險，提高安全性
- 體積小巧、便於攜帶，具有離網功能



無油式-真空幫浦 最佳選手

Kashiyama NeoDry-G Series pump

New!



- ✓ 無油煙、粉塵！
- ✓ 靜音最佳化！
- ✓ IEC電源連接器！
- ✓ 電壓範圍寬！
- ✓ 優越的水分排氣性能！



友和貿易股份有限公司
UNI-ONWARD Corp.
客服專線：(02)2600-0611



昱昌材料科技股份有限公司
Flamegold Material Corporation

